



# jednotka pohonu guľového kohúta VZPR-BPD-22-R3R

číslo dielca: 550336

FESTO

skladá sa z pneumatického kyvného pohonu DAPS kombinovaného s 2/2 - cestným guľovým ventilom VAPB vyrobeného z nerezovej ocele.



## údajový list

| charakteristický znak                 | Hodnota  |
|---------------------------------------|--|
| Konštrukčné vyhotovenie               | 2-cestný guľový ventil<br>Výkyvný pohon  |
| Typ ovládania                         | elektrický<br>pneumatický  |
| montážna poloha                       | ľubovoľný  |
| Typ upevnenia                         | zabudovanie vedenia  |
| Prípoj procesného ventilu             | Rp3  |
| Ukazovateľ stavu spínania             | Smer drážky = smer prietoku  |
| Menovitý priemer DN                   | 80   |
| Pracovný tlak                         | 5 ... 8,4 bar  |
| Pracovný tlak, pohon guľového ventilu | 1 ... 8,4 bar  |
| Menovitý tlak procesného ventilu      | 63   |
| Médium                                | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:--:]<br>Inertné plyny<br>Voda<br>neutrálne kvapaliny |
| Teplota média                         | -10 ... 200 °C   |
| Teplota okolia                        | -20 ... 80 °C  |
| Materiálový údaj                      | zahŕňa látky obsahujúce LABS   |
| schválene pre potravinársky priemysel | nie  |
| Hmotnosť výrobku                      | 18.100 g   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK    | 3  |