

Zásuvka s káblom KMYZ-4-5,0-B-EX

číslo dielca: 550482

FESTO

Kombinácia pripojenia MSZB a MSZC.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventilu so stredovou skrutkou M2
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	62,5 g
Elektrická prípojka	rohový zásuvka kábel pravouhlé vyhotovenie MSZB
Rozsah pracovného napätia DC	3 ... 36 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	1 A
Nárazová pevnosť	900 V
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Dĺžka kabla	5 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Káblové usporiadanie	2x0,35
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kabla	PVC
Materiál telesa	PA
Materiál kontaktov zástrčky	bronz