

Prípojovací blok CPE18-3/2-PRS-3/8-2-NPT

FESTO

číslo dielca: 550619

Classic - nepoužívať pre nové projekty

pre CPE-ventily.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|-------------------------------|
| Sieťový modul | 26 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Max. počet miest na ventily | 2 |
| Max. počet tlakových zón | 2 |
| Tlak prasknutia | 5 MPa |
| Tlak pri roztrhnutí | 50 bar |
| Tlak roztrhnutia | 725 psi |
| Pracovný tlak Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | 23 ... 122 °F |
| Teplota okolia | 23 ... 122 °F |
| Maximálny ťahovací moment na upevnenie ventilu | 1,5 ft·lbf |
| Hmotnosť výrobku | 9,31 oz |
| Typ pripojenia, prípojovací blok | s priebežným vŕtaním |
| Typ upevnenia ventilu | s vnútorným závitom |
| Pneumatická prípojka 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatická prípojka 3 | 3/8 NPT |
| Pneumatická prípojka 5 | 3/8 NPT |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál prípojovacej lišty | Hliníková tvárna zliatina |