


Prípojovací blok CPE18-3/2-PRS-3/8-9-NPT

číslo dielca: 550626

FESTO

pre CPE-ventily.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	26 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	8
Max. počet tlakových zón	2
Tlak prasknutia	5 MPa
Tlak pri roztrhnutí	50 bar
Tlak roztrhnutia	725 psi
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	23 ... 122 °F
Teplota okolia	23 ... 122 °F
Maximálny ťahovací moment na upevnenie ventilu	1,5 ft-lbf
Hmotnosť výrobku	28,98 oz
Typ pripojenia, prípojovací blok	s priebežným vŕtaním
Typ upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka 1	3/8 NPT
Pneumatická prípojka 3	3/8 NPT
Pneumatická prípojka 5	3/8 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina