

kábel motora



NEBM-S1G9-E-15-LE6

číslo dielca: 550742

☆ Základný program

vhodné pre krokový motor EMMS-ST...

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|-------------------------------|
| Vlastnosť vedenia | vhodné pre nosiče enrgií |
| Rozsah pracovného napätia DC | 0 ... 72 V |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Poznámka ku krytiu | zmontované |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -40 ... 70 °C |
| Teplota okolia | -40 ... 70 °C |
| Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla | ≥ 58 mm |
| Elektrický prípoj 1, funkcia | Strana pripojeného zariadenia |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja | zásuvka |
| Elektrický prípoj 1, výstup kábla | Priamy |
| Elektrický prípoj 1, tvar | hranatý |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika | Sub-D |
| Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl | 9 |
| Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily | 6 |
| Elektrický prípoj 2, funkcia | Strana riadenia |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja | kábel |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika | otvorený koniec |
| Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl | 7 |
| Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily | 6 |
| Žilové konce | Káblová koncovka |
| Káblové usporiadanie | 7x0,34 tienený |
| Priemer kábla | 8 mm |
| Dĺžka kábla | 15 m |
| Nominálny prierez vodiča | 0,34 mm ² |
| Označovanie vedenia | Bez držíaka štítkov |
| Farba káblového opláštenia | šedý |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre opláštenie kábla | TPE-U(PUR) |