


# zásuvka KMYZ-4-0.0-B-EX

číslo dielca: 550806

FESTO

Kombinácia pripojenia MSZB a MSZC.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Rozsah pracovného napätia DC	3 ... 36 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Spôsob ochrany	IP40 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
Hmotnosť výrobku	6,5 g
Elektrická prípojka	rohový zásuvka pravouhlé vyhotovenie MSZB
Nominálny prierez vodiča	0,22 ... 0,34 mm <sup>2</sup>
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so samoreznou skrutkou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Materiálová informácia pre zverně kontakty	bronz