


Axiálna montážna sada EAMM-A-F62-120G

číslo dielca: 550940

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	92 Nm
Hmotnosť výrobku	2.480 g
Kód rozhrania, pohon	F62
Kód rozhrania, motor in	120G
Materiálový údaj	zhoda s RoHS