


Axiálna montážna sada EAMM-A-E48-44A-70A

číslo dielca: 550971

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------|---------------|
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Teplota skladovania | -25 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Prenosný krútiaci moment | 9,2 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 600 g |
| Kód rozhrania, pohon | E48A |
| Kód rozhrania, motor in | 44A |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |