


# Príruba motora EAMF-A-44A/B-40A

číslo dielca: 550985

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Kód rozhrania, motor in	40A
Kód rozhrania, teleso spojky	44A 44B
Materiálový údaj	zhoda s RoHS