


Príruba motora EAMF-A-118A-120G

číslo dielca: 550990

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Kód rozhrania, motor in	120G
Kód rozhrania, teleso spojky	118A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS