


# Spojka

## EAMC-42-50-12-19

číslo dielca: 551005

FESTO



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	12 mm
Priemer držiaka 2	19 mm
Velkosť	42
Menovitá dĺžka	50 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	6.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	34,8 kgmm <sup>2</sup>
Prenosný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	138 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS