

Teleso spojky EAMK-A-D60-64C

číslo dielca: 551007

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	637 g
Kód rozhrania, pohon	D60A D60B D60C
Kód rozhrania, teleso spojky	64C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS