


Plastová hadica PEN-10X1,5-SI-300

číslo dielca: 551453

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, pre rýchlospojky QS, polyetylén
(nevhodné pre potravinársky priemysel).



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	10 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	40 mm
Vnútorňý priemer	7 mm
Min. polomer ohybu	23,5 mm
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 145 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] Voda (kvapalná, bez ľadu)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty	Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba častočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistite správnu inštaláciu.
Teplota okolia	-30 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,03766 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 10mm
Farba	strieborný
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	PE