

Plastová hadica PEN-10X1,5-GE

číslo dielca: 551483

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, pre rýchlospojky QS, polyetylén
(nevhodné pre potravinársky priemysel).



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Vonkajší priemer | 10 mm |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 40 mm |
| Vnútorňý priemer | 7 mm |
| Min. polomer ohybu | 23,5 mm |
| Vlastnosti hadíc | Suitable for energy chains |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -0,095 ... 1 MPa |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -13,775 ... 145 psi |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C |
| Osvedčenie | TÜV |
| Oddelenie vydávajúce certifikát | B 013277 0506 00 |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Trieda čistoty | Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba častočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistite správnu inštaláciu. |
| Teplota okolia | -30 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky | 0,03766 kg/m |
| Pneumatická prípojka | pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 10mm |
| Farba | žltý |
| Tvrdosť podľa Shore | D 52 +/-3 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál hadice | PE |