


# Zástrčka FBS-RJ45-PP-GS

číslo dielca: 552000

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	30 mm
Výška	72 mm
Dĺžka	22 mm
Hmotnosť výrobku	60 g
odkaz na rozhranie Fieldbus	PROFINET
Špecifikácia kábla pre Ethernet	Typ: CAT.5 Priemer jednej žily: max.1,6 mm 0,13 - 0,36 mm <sup>2</sup> , 7-žil 0,13 - 0,36 mm <sup>2</sup> , 1-žila
Ochrana proti priamemu a nepriamemu dotyku	Funkcia bezpečného odpojenia nízkeho napätia (PELV)
Prípustný priemer kábla	5 ... 8 mm
Spôsob ochrany	IP65 IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-40 ... 70 °C
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom poniklované
Materiál tesnení	NBR
Materiál kontaktov zástrčky	Zliatina medi Poniklovaný a pozlátený