

Spojovací kábel NEBV-H1G2-P-0.5-LE2

číslo dielca: 552001

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovlný
Vlastnosť vedenia	Für statische Anwendungen
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 30 V
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
maximálny výstupný prúd	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Teplota okolia	-20 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	12 g
Elektrická prípojka	2-žilový Priama zásuvka / kábel
Dĺžka kábla	0,5 m
Typ upevnenia	svorka
Rozlíšenie pomocou farebnej izolácie vodičov	Pin 1 = čierna Pin 3 = schwarz/rot
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre skriňu	POM PUR
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PVC