

# Spojovací kábel NEBV-H1G2-P-2.5-LE2

číslo dielca: 552003

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovlný
Vlastnosť vedenia	Für statische Anwendungen
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 30 V
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
maximálny výstupný prúd	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Teplota okolia	-20 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	60 g
Elektrická prípojka	2-žilový Priama zásuvka / kábel
Dĺžka kábla	2,5 m
Typ upevnenia	svorka
Rozlíšenie pomocou farebnej izolácie vodičov	Pin 1 = čierna Pin 3 = schwarz/rot
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre skriňu	POM PUR
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PVC