


Uzol zbernice CPX-FB38

číslo dielca: 552046

Výbehový typ

pre modulárny elektrický terminál CPX.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zreťazenia) 50 mm x 107 mm x 50 mm
rozhranie prevádzkovej zbernice	2x zásuvka, M12x1, 4pólová, D-kódovaná
špecifická diagnostika prístroja	Kanálovo a modulovo orientovaná diagnostika - Podpätie na moduloch - Diagnostická pamäť
Podpora konfigurácie	XML-Dáta
parametrizácia	- Správanie sa charakteristiky - Failsafe-Reakcia - Nútené spínanie kanálov - Nastavenie signálu - Systémový parameter
Prídavné funkcie	Stav systému je možné zobrazíť pomocou procesných dát Dodatočné diagnostické rozhranie pre obslužné zariadenia
Ovládacie prvky	DIL- prepínače
Prenosová rýchlosť	100 MBit/s
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 100 mA
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	125 g
maximálny objem adries výstupov	64 Byte
maximálny objem adries vstupov	64 Byte
Protokol	EtherCAT
LED ukazovateľ, špecifický od zbernice	Error: Komunikačná chyba L/A1: sieť aktívna, Port 1 L/A2: sieť aktívna, Port 2 Run: Stav komunikácie
LED ukazovateľ, špecifický od produktu	M: Modifý, Parametrizácia PL: Zásobovanie záťažou PS: Napájanie elektroniky, napájanie snímačov SF: Systémová chyba
Materiál telesa	PA - zosilnený