


Vstupný modul CECX-D-16E

číslo dielca: 552096

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Spotreba na systémovej zbernici	0,4 W
Teplota okolia	5 ... 55 °C
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 95 %
Spôsob ochrany	IP20
Trieda ochrany	III
Hmotnosť výrobku	130 g
Test na odolnosť voči vibráciám	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test na odolnosť voči nárazom	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pol-sínus)
Technika spájania elektrických vstupov/výstupov	Lišta, Raster 5,08 mm
Digitálne vstupy, počet	16
Digitálne vstupy, spínacia logika	pozitívna logika (PNP)
Digitálne vstupy, rýchlopočítacie vstupy	2, možnosť prerušenia, čas odozvy min. 100 µs
Digitálne vstupy, oneskorenie vstupného signálu	20 ms, 200 ms, nastaviteľné dodatčných 0,2 ms pre signály prerušenia
Digitálne vstupy, vstupné napätie / prúd	24 VDC
Digitálne vstupy, menovitá hodnota pre TRUE	≥ 15 VDC
Digitálne vstupy, menovitá hodnota pre FALSE	≤ 5 VDC
Digitálne vstupy, elektrické oddelenie	Áno, optická spojka
Digitálne vstupy, zobrazenie stavu	LED