


# Výstupný modul CECX-D-14A-2

číslo dielca: 552097

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Pracovné napätie	24 VDC +25% / -15%
Spotreba na systémovej zbernici	0,4 W
Teplota okolia	5 ... 55 °C
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 95 %
Spôsob ochrany	IP20
Trieda ochrany	III
Hmotnosť výrobku	135 g
Test na odolnosť voči vibráciám	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test na odolnosť voči nárazom	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pol-sínus)
Technika spájania elektrických vstupov/výstupov	Lišta, Raster 5,08 mm
Digitálne výstupy, počet	14
Digitálne výstupy, spínacia logika	pozitívna logika (PNP)
Digitálne výstupy, kontakt	Tranzistor
Digitálne výstupy, výstupné napätie	24 VDC
Digitálne výstupy, výstupný prúd	2 A pri 50 % súčasnosti na skupinu
Digitálne výstupy, elektrické oddelenie	Áno, optická spojka
Digitálne výstupy, elektrické oddelenie v skupinách	áno, v 2 skupinách
Digitálne výstupy, ochrana proti skratu	áno
Digitálne výstupy, zobrazenie stavu	LED