


Vstupno/výstupný modul CECX-A-4E4A-A

číslo dielca: 552101

FESTO

Pre CECX.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL)
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Príkon 24 V	3,6 W
Príkon 5 V	0,3 W
Teplota okolia	5 ... 55 °C
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 95 %
Spôsob ochrany	IP20
Trieda ochrany	III
Hmotnosť výrobku	135 g
Test na odolnosť voči vibráciám	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test na odolnosť voči nárazom	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pol-sínus)
Technika spájania elektrických vstupov/výstupov	Lišta, Raster 5,08 mm
Analógové vstupy, počet	4
Analógové vstupy, rozlíšenie	14 bit
Analógové vstupy, rozsah signálu	0 - 20 mA 4 - 20 mA
Analógové vstupy, hodnota najnižšieho platného Bitu (LSB)	1,35 µA
Analógové vstupy, absolútna presnosť pri 25 °C	± 0,01%
Analógové vstupy, galvanické oddelenie	nie
Analógové vstupy, odpor vstupu	< 200 Ohm
Analógové vstupy, opakovací čas vzorkovania	1 ms
Analógové výstupy, počet	4
Analógové výstupy, rozlíšenie	12 bit
Analógové výstupy, max. záťažový odpor	≤ 600 Ohm
Analógové výstupy, rozsah signálu	0 - 20 mA
Analógové výstupy, čas prevodu	1 ms
Analógové výstupy, hodnota najnižšieho platného Bitu (LSB)	5,39 µA
Analógové výstupy, absolútna presnosť pri 25 °C	± 0,15%
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV