

Napojenie zbernice CECX-F-PB-S-V0


číslo dielca: 552102

Výbehový typ

pre CECX a CMXR.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL)
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Príkon 5 V	1,4 W
Teplota okolia	5 ... 55 °C
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 95 %
Spôsob ochrany	IP20
Trieda ochrany	III
Hmotnosť výrobku	140 g
Test na odolnosť voči vibráciám	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test na odolnosť voči nárazom	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pol-sínus)
Ukazovatele stavu	LED (Stav) LED červená = Bus Fault
Fieldbus rozhranie	Profibus-Slave DP-V0
Fieldbus rozhranie, pripojovacia technika	Zásuvka Sub-D 9-pinový
Fieldbus rozhranie, prenosová rýchlosť	9,6 kBit/s až 12 MBit/s
Fieldbus rozhranie, galvanické oddelenie	áno
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV