

obslužný prístroj CDSA-D1-VX

číslo dielca: 552103

Výbehový typ

FESTO

pre viacosý kontrolér CMXR-C1.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. dĺžka prípojného kábla	20 m
Užívateľská pamäť	256 Mbyte
Počet funkčných kláves	31
Počet farieb	64 k
Počet systémových LED	4
Zobrazenie	TFT Farba
Vlastnosť display-a	Touchscreen
Veľkosť display-a	6,5"
Ovládacie prvky	2 potvrdzovacie tlačítka Núdzové zastavenie
Záložná batéria	áno
Rozsah pracovného napätia DC	19 ... 30 V
Rozlíšenie displeja	VGA, 640x480 Pixel
Spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí	0,4 A
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 95 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	1.250 g
USB rozhranie	áno
Ethernet-Rozhranie	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet-ové rozhranie, optické 10 MBd
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	ABS
Miesto použitia	Len s CMXR-C1