

# kábel

## NESC-C-D1-5-C1

číslo dielca: 552104

Výbehový typ

[pre ovládaciu jednotku CDSA.](#)

[Výbehový typ. Dodatečný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vlastnosť vedenia	Pre statické aplikácie
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-40 ... 70 °C
Teplota okolia	-40 ... 70 °C
Dĺžka kábla	5 m
Káblové rozhranie	Zástrčka Coninvers 17-pólová RJ45 Zásuvková lišta 11-pólová
Typ upevnenia	s káblou prechodkou na jednej strane
Farba káblového opláštenia	červený
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PUR)