


Teleso spojky EAMK-A-D40-44A/C

číslo dielca: 552157

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	216 g
Kód rozhrania, pohon	D40A D40B D40C
Kód rozhrania, teleso spojky	44A 44C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS