


Prevodovka EMGA-60-P-G3-SAS-55

číslo dielca: 552188

FESTO

Vhodné pre servomotory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	60 mm
Veľkosť príruby, motor	55 mm
Vôľa otočenia	0,17 deg
druh pohonu	Planetový ozubený prevod
Prevodový pomer	3:1
Max. otáčky pohonu	13.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	22 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,135 kgcm ²
Max. krútiaci moment pohonu	35,2 Nm
Max. stupeň účinnosti	98 %
Odolnosť voči krúteniu	2,3 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	900 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	60G
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	55A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS