


# Prevodovka EMGA-80-P-G3-SAS-70

číslo dielca: 552192

FESTO

Vhodné pre servomotory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	80 mm
Veľkosť príruby, motor	70 mm
Vôľa otočenia	0,12 deg
druh pohonu	Planetový ozubený prevod
Prevodový pomer	3:1
Max. otáčky pohonu	7.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	85 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,77 kgcm <sup>2</sup>
Max. krútiaci moment pohonu	136 Nm
Max. stupeň účinnosti	98 %
Odolnosť voči krúteniu	6 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	2.100 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	80G
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	70A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS