


Prevodovka EMGA-120-P-G5-SAS-140

číslo dielca: 552199

FESTO

Vhodné pre servomotory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	120 mm
Veľkosť príruby, motor	140 mm
Vôľa otočenia	0,12 deg
druh pohonu	Planetový ozubený prevod
Prevodový pomer	5:1
Max. otáčky pohonu	6.500 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	195 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	1,53 kgcm ²
Max. krútiaci moment pohonu	312 Nm
Max. stupeň účinnosti	98 %
Odolnosť voči krúteniu	12 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	6.000 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	120G
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	140A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS