


# Prevodovka EMGA-160-P-G3-SAS-140

číslo dielca: 552200

FESTO

Vhodné pre servomotory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	160 mm
Veľkosť príruby, motor	140 mm
Vôľa otočenia	0,1 deg
druh pohonu	Planetový ozubený prevod
Prevodový pomer	3:1
Max. otáčky pohonu	6.500 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	400 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	12,14 kgcm <sup>2</sup>
Max. krútiaci moment pohonu	640 Nm
Max. stupeň účinnosti	98 %
Odolnosť voči krúteniu	38 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	18.000 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	160G
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	140A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS