



Tlmič hluku UOS-1

číslo dielca: 552252

FESTO

pre použitie so zapínacím a rýchloodvzdušňovacím ventilom MS6-SV
(bezpečnostný ventil).



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Druh tesnenia na závitovom čape	bez tesnenia
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	otvorený tlmič hluku
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Typ upevnenia	s vonkajším závitom
Hmotnosť výrobku	200 g
Pneumatická prípojka	G1
Materiál vložky tlmiča	PE
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	POM
Materiál púzdra	Hliníková tvárna zliatina