


Tlakový snímač SPAB-P10R-G18-PB-K1

číslo dielca: 552368

FESTO

s relatívnym tlakom 0...10 bar.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
meraná veličina	relatívny tlak
metóda merania	Piezorezistívny tlakový senzor s ukazovateľom
začiatočná hodnota tlakového meracieho rozsahu	0 bar
konová hodnota tlakového meracieho rozsahu	10 bar
Rozsah preťaženia	15 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Spínací výstup	PNP
Spínacia funkcia	voľne programovateľný
Funkcia spínacieho prvku	prepínací
Opakovateľná presnosť spínacieho výstupu v ± %FS	0,2 %FS
Max. výstupný prúd	100 mA
Analógový výstup	4 - 20 mA 1 - 5 V
Presnosť, analógový výstup, nulový bod v ± %FS	5 %FS
Presnosť, analógový výstup, rozsah v ± %FS	5 %FS
Opakovateľná presnosť analógového výstupu v ± %FS	0,2 %FS
Zobrazenie presnosti FS	2 %FS
Odolnosť voči skratu	áno
Rozsah pracovného napätia DC	12 ... 24 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Elektrická prípojka	kábel 4-žilový
Dĺžka kábla	2,5 m
Typ upevnenia	Voliteľný: zaskrutkovateľné s príslušenstvom
Pneumatická prípojka	vonkajší závit G1/8 vnútorný závit M5
Hmotnosť výrobku	45 g
Materiálová informácia pre skriňu	ABS-zosilnený PBT-zosilnený
Typ zobrazenia	Svetelné LCD, viacfarebné
Zobraziteľná jednotka (y)	MPa bar kPa kgf/cm ² psi

charakteristický znak	Hodnota
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žlté LCD
možnosti nastavenia	Teach-In cez display a tlačítka
Poistenie manipulácie	PIN-Code
Nastaviteľný rozsah prahovej hodnoty	0 ... 100 %
Rozsah nastavenia hysterézie	0 ... 90 %
Spôsob ochrany	IP40
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou