


Tlakový regulačný ventil LR-1/8-F

číslo dielca: 552420

FESTO

bez manometra, pre montáž do čelného panela, pracovný tlak do 12 bar.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	ľubovoľný
Konstruktívne vyhotovenie	membránový redukčný ventil s priebežným tlakovým napájaním
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením
Ukazovateľ tlaku	Pripravené pre G1/8
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 12 bar
Vstupný tlak 1	1 ... 20 bar
Max. tlaková hysterézia	0,2 bar
Štandardný menovitý prietok	420 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 80 °C
Teplota média	-10 ... 80 °C
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	120 g
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Zliatina medi