


# Tlmič hluku U-1/2-BR

číslo dielca: 552422

FESTO

Na zníženie hluku a zabráneniu znečistenia na odvetrávacích prípojkach  
pneumatických komponentov.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Prietok do atmosféry	10.600 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	80 dB(A)
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	75 g
Pneumatická prípojka	G1/2
Materiál vložky tlmiča	PE
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok