



Tlmič hluku U-1/4-BR

číslo dielca: 552424

FESTO

Na zníženie hluku a zabráneniu znečistenia na odvetrávacích prípochoch
pneumatických komponentov.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Prietok do atmosféry	3.400 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	77 dB(A)
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	17 g
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiál vložky tlmiča	PE
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok