



Ventil s kladkovou pákou

RWB-3-1/8

číslo dielca: 552432

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Typ ovládania	mechanický
Štandardný menovitý prietok	120 l/min
Pracovný tlak	3,5 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové sedlo
Menovitá hodnota	3,5 mm
Druh riadenia	predregulovaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Ovládacia sila	3,1 N
Hmotnosť výrobku	160 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Pneumatická prípojka 3	G1/8
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný