

plastová hadica PAN-VO-4X0.75-BL

číslo dielca: 552439

FESTO

odolné voči plameňu



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	6 mm
Vonkajší priemer pre závitové spojky	4 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	20 mm
Vnútorňý priemer	2,6 mm
Min. polomer ohybu	5 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 12 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::] Voda Minerálny olej
Teplota okolia	-30 ... 90 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,037 kg/m
Farba	modrý
Tvrdosť podľa Shore	A 68 +/-3 D 53 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre hadicu	Polyamid 12 PVC-P