


Otočný modul ERMB-20

číslo dielca: 552706

FESTO

Elektrický. Výstupné montážne rozhranie je rovnaké ako pri pneumatickom kyvnom pohone DRQD.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	20
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanický otočný modul s ozubeným remeňom
montážna poloha	ľubovoľný
Uhol otočenia	nekonečný
Prevodový pomer	4,5:1
Hmotnosť výrobku	850 g
Priemer pastorka pohonu	6 mm
Rozstup ozubeného remeňa	2 mm
Max. výstupné otáčky	300 1/min
Max. vstupné otáčky	1.350 1/min
Max. prevodový moment	0,7 Nm
Hnací moment pri chode naprázdno	< 0,07 Nm
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál hnacieho hriadeľa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál hriadeľa pohonu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál krytu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál ozubeného remeňa	Polychloroprén so sklenenými vláknami