


# Optický kábel SOOC-TB-M4-1-R25-S4

číslo dielca: 552815

FESTO

vhodné pre optické jednotky SOE4.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
metóda merania	Jednocestná svetelná závara
Minimálny priemer predmetu	0,35 mm
Svetelný vodič - špeciálna vlastnosť	Štandardný
Dosah	400 mm
Teplota okolia	-55 ... 70 °C
Veľkosť, hlava	M4
Dĺžka svetelného vodiča	1 m
Dĺžka púzdra	40 mm
Min. polomer ohybu	25 mm
Max. uťahovací krútiaci moment	2 Nm
Vonkajší priemer	2,2 mm
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál optického vodiča	PE
Spôsob ochrany	IP66
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou