

Optický kábel SOOC-TB-P-M3-1-R10-S4

FESTO

číslo dielca: 552822

Výbehový typ

[vhodné pre optické jednotky SOE4.](#)

[Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
metóda merania	Jednocestná svetelná závara
Minimálny priemer predmetu	0,05 mm
Svetelný vodič - špeciálna vlastnosť	Presnosť
Dosah	30 mm
Teplota okolia	-55 ... 70 °C
Veľkosť, hlava	M3
Dĺžka svetelného vodiča	1 m
Dĺžka púzdra	40 mm
Min. polomer ohybu	10 mm
Max. ťahovací krútiaci moment	1 Nm
Vonkajší priemer	1 mm
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál optického vodiča	PE
Spôsob ochrany	IP66
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III