

# Optický kábel SOOC-TB-P-M4-1-R15

číslo dielca: 552825

FESTO

vhodné pre optické jednotky SOE4.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
metóda merania	Jednocestná svetelná závora
Minimálny priemer predmetu	0,2 mm
Svetelný vodič - špeciálna vlastnosť	Presnosť
Dosah	120 mm
Teplota okolia	-55 ... 70 °C
Veľkosť, hlava	M4
Dĺžka svetelného vodiča	1 m
Min. polomer ohybu	15 mm
Max. ťahovací krútiaci moment	2 Nm
Vonkajší priemer	2,2 mm
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál optického vodiča	PE
Spôsob ochrany	IP66
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III