

optický kábel SOOC-TB-M4-2-R25-T1

číslo dielca: 552826

FESTO

vhodné pre optické jednotky SOE4.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
metóda merania	Jednocestná svetelná závora
Minimálny priemer predmetu	0,35 mm
Svetelný vodič - špeciálna vlastnosť	Vysoká teplota
Dosah	400 mm
Teplota okolia	-55 ... 115 °C
Veľkosť, hlava	M4
Dĺžka svetelného vodiča	2 m
Min. polomer ohybu	25 mm
Max. ťahovací krútiaci moment	2 Nm
Vonkajší priemer	2,2 mm
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia, optický vodič	PE
Spôsob ochrany	IP66
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1