

# Optický kábel SOOC-TB-M-A5-2-R25


FESTO

číslo dielca: 552827

Výbehový typ

[vhodné pre optické jednotky SOE4.](#)

[Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
metóda merania	Jednocestná svetelná závera
Minimálny priemer predmetu	0,1 mm
Svetelný vodič - špeciálna vlastnosť	Séria
Dosah	250 mm
Teplota okolia	-55 ... 70 °C
Veľkosť, hlava	obdĺžnik 10x10x5 mm
Dĺžka svetelného vodiča	2 m
Min. polomer ohybu	25 mm
Vonkajší priemer	2,2 mm
Materiál telesa	Poniklovaná mosadz
Materiál optického vodiča	PE
Spôsob ochrany	IP66
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III