


Optický kábel SOOC-TB-P-C5-2-R10

číslo dielca: 552828

FESTO

vhodné pre optické jednotky SOE4.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
metóda merania	Vidlicová svetelná závora
Minimálny priemer predmetu	0,2 mm
Svetelný vodič - špeciálna vlastnosť	Vidlicová svetelná závora
Dosah	5 mm
Teplota okolia	-55 ... 70 °C
Veľkosť, hlava	obdĺžnik 41x15x7 mm Vidlicová diera 5x29 mm
Dĺžka svetelného vodiča	2 m
Min. polomer ohybu	10 mm
Vonkajší priemer	1,25 mm
Materiál telesa	ABS
Materiál optického vodiča	PE
Spôsob ochrany	IP66
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III