



Tlakový multiplikátor DPA-40-10-CRVZS2

číslo dielca: 552928

FESTO

je kombinácia tlakového multiplikátora a zásobníka v nerezovom vyhotovení.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
priemer piesta	40 mm
Objem	2 l
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Dvojpiestový tlakový multiplikátor so zásobníkom stlačeného vzduchu s manometrom so spätným ventilom
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Výstupný tlak 2	0,45 ... 1 MPa 4,5 ... 10 bar 65,25 ... 145 psi
Pracovný tlak Mpa	0,25 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	2,5 ... 8 bar 36,25 ... 116 psi
Rozsah regulácie tlaku MPa	0,45 ... 1 MPa
Oblasť regulácie tlaku	4,5 ... 10 bar
Rozsah regulácie tlaku psi	65,25 ... 145 psi
Vstupný tlak 1	2 ... 8 bar
Vstupný tlak 1 MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Vstupný tlak 1 psi	29 ... 116 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Poznámka k ovládacímu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	5 ... 60 °C
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	4.400 g
Typ upevnenia	s kameňmi do drážky
Pneumatická prípojka 1	QS-10
Pneumatická prípojka 2	KD4
Pneumatická prípojka 3	Tlmič
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál zásobníka stlačeného vzduchu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ