


# Tlakový multiplikátor DPA-63-16-CRVZS20

číslo dielca: 552935

FESTO

je kombinácia tlakového multiplikátora a zásobníka v nerezovom vyhotovení.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
priemer piesta	63 mm
Objem	20 l
montážna poloha	odpúšťanie kondenzátu smerom nadol
Konstruktívne vyhotovenie	Dvojpiestový tlakový multiplikátor so zásobníkom stlačeného vzduchu s manometrom so spätným ventilom
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Výstupný tlak 2	0,4 ... 1,6 MPa 4 ... 16 bar 58 ... 232 psi
Pracovný tlak Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
Rozsah regulácie tlaku MPa	0,4 ... 1,6 MPa
Oblasť regulácie tlaku	4 ... 16 bar
Rozsah regulácie tlaku psi	58 ... 232 psi
Vstupný tlak 1	2 ... 8 bar
Vstupný tlak 1 MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Vstupný tlak 1 psi	29 ... 116 psi
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o tlakových zariadeniach
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	5 ... 60 °C
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Max. uťahovací moment udpúšťania kondenzátu	27 Nm
Hmotnosť výrobku	21.500 g
Typ upevnenia	s kameňmi do drážky
Pneumatická prípojka 1	QS-12
Pneumatická prípojka 2	KD4
Pneumatická prípojka 3	Tlmič
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál zásobníka stlačeného vzduchu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ