

Jemný filter MS9-LFM-N1-BUM-HF

číslo dielca: 553058

FESTO

1 µm-Filter, kovová nádoba, vysoký prietok, ručné odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku zľava doprava.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Typový rad | MS |
| Veľkosť | 9 |
| Konštrukčné vyhotovenie | vláknitý filter |
| Kvalita filtrácie | 1 µm |
| Odtok kondenzátu | manuálne otáčavý |
| Pracovný tlak | 0 ... 20 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [5:7:3] |
| Max. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu | 10.000 l/min |
| Min. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu | 500 l/min |
| Účinnosť filtrácie | 99,99 % |
| Max. množstvo kondenzátu | 225 ml |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Teplota skladovania | -10 ... 60 °C |
| Obsah zvyškového oleja | 0,5 mg/m ³ |
| Ex-Teplota okolia | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný: |
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Pneumatická prípojka 1 | 1 NPT |
| Pneumatická prípojka 2 | 1 NPT |
| Materiál telesa | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiál krytu | PA |
| Materiál filtra | bór kremičitanové vlákna |
| Materiál nádoby | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiál okienka | PA |
| Materiál tesnení | NBR |
| Hmotnosť výrobku | 2.500 g |