


# Vákuový filter VAF-DB-3/8

číslo dielca: 553140

FESTO

pre odfiltrovanie nečistôt.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	vertikálny
Kvalita filtrácie	80 µm
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Použitie len v otvorených vákuových systémoch
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:]
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	15,3 Nm
Hmotnosť výrobku	156 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s držiakom na stenu/plochu
Pneumatická prípojka	G3/8
Prípojka vákua	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	PP-zosilnený
Materiál nádoby	PA
Vhodné pre odľukovací impulz	≤ 7 bar