


# Konštrukčná zostava vlnovca DADB-V6-50-S126-175

číslo dielca: 553315

FESTO

pre normalizovaný valec podľa ISO 15552.



## údajový list

| charakteristický znak              | Hodnota                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Vonkajší priemer                   | 57 mm                                                     |
| Velkosť                            | 50                                                        |
| Rozsah zdvíhu                      | 126 ... 175 mm                                            |
| Predĺženie piestnej tyče           | 56 mm                                                     |
| Typ                                | okrúhly                                                   |
| montážna poloha                    | ľubovoľný                                                 |
| Konštrukčné vyhotovenie            | Sada krycej manžety na piestnu tyč<br>so zvedením odfukom |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 - Silné zaťaženie koróziou                              |
| LABS - konformita                  | VDMA24364-B2-L                                            |
| Odolnosť proti látkam              | Prach<br>Úlomky<br>Oleje<br>Mazivo<br>Benzín              |
| Spôsob ochrany                     | IP54                                                      |
| Teplota okolia                     | -10 ... 80 °C                                             |
| Hmotnosť výrobku                   | 105 g                                                     |
| Typ upevnenia                      | nasunuteľný<br>so závitovým kolíkom                       |
| Pneumatická prípojka               | G1/4                                                      |
| Materiálový údaj                   | zhoda s RoHS                                              |
| Materiál komponentov adaptéra      | PA - zosilnený                                            |
| Materiál tesnení                   | NBR                                                       |
| Materiál mechu                     | NBR                                                       |
| Materiál závitového kolíku         | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                         |