


Snímač koncové polohy SIEF-M18B-PS-K-L

číslo dielca: 553546

FESTO

s káblom, zapustená montáž.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	okrúhly
Vyhovuje predpisu	EN 60947-5-2
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Nominálna spínacia vzdialenosť	5 mm
Teplota okolia	-30 ... 70 °C
Presnosť opakovania	0,28 mm
Spínací výstup	PNP
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Maximálna spínacia frekvencia DC	3.000 Hz
Max. výstupný prúd	200 mA
Odolnosť voči skratu	taktovací
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Elektrická prípojka	3-žilový kábel
Dĺžka kábla	2,5 m
Materiál izolácie kábla	TPE-U(PU)
Velkosť	M18
druh zástavby	v jednej rovine
Hmotnosť výrobku	124 g
Materiál telesa	Mosadz chrómované
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP68
Odolnosť voči rušeniu na magnetické polia	Jednosmerné a striedavé magnetické pole
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3