


Snímač koncové polohy SIEF-M30B-NS-S-L

číslo dielca: 553551

FESTO

so zástrčkou, zapustená montáž.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	okružly
Vyhovuje predpisu	EN 60947-5-2
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Nominálna spínacia vzdialenosť	10 mm
Teplota okolia	-30 ... 85 °C
Presnosť opakovania	0,55 mm
Spínací výstup	NPN
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Maximálna spínacia frekvencia DC	2.000 Hz
Max. výstupný prúd	200 mA
Odolnosť voči skratu	taktovací
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Elektrická prípojka	3-pólový M12x1 Zástrčka
Materiál telesa zástrčky	Mosadz chrómované
Velkosť	M30
druh zástavby	v jednej rovine
Hmotnosť výrobku	100 g
Materiál telesa	Mosadz chrómované
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Spôsob ochrany	IP68
Odolnosť voči rušeniu na magnetické polia	Jednosmerné a striedavé magnetické pole
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3